

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.8000.0

Cavo preconfezionato GST18i4KSBS 15 80TR01

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 8 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso



Nr. Art.	92.207.8000.0
EAN	4049088314599
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Resistenza di contatto	92 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	9,2 mm
Tipo di cavo	Preso - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i4
Esecuzione lato 2	Spina GST18i4

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	3,668 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	8 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18/3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18/3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18/4 BUCHSEN	

