

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.943.0153.0

Connettori GST18I4F B2 ZR1 GR01

gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 9,5 - 11,5 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia



Nr. Art.	92.943.0153.0
EAN	4015573410572
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 2
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura dei poli	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7032

Dati di connessione

Diametro cavo max.	11,5 mm
Diametro cavo	9,5 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	1,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	2
Lunghezza sguainatura	53 mm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presca
Tipo di attacco	attacco a molla
Grado di protezione (IP)	IP40
Nota per il tipo di attacco	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,155 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	zincato

Dimensioni

Lunghezza	75 mm
larghezza	42,25 mm
Altezza	17 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.044.0058.0	Connettore da pannello GST18I4L S1H WS	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
92.044.0158.0	Connettore da pannello GST18I4L S1H GR01	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.207.1000.3	Cavo preconfezionato GST18I4KSBS 15 10GR01	gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.207.1003.0	Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15 10TR01	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso
92.207.1004.3	Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15 10GR01	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia