

Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.461.0403.6

Cavo preconfezionato MST20I6KC-S 25 040GRC6

METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero,
 Numero di poli 6, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale
 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità
 Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm²,
 Colore della codifica / inserto grigio

Nr. Art.	G5.461.0403.6
EAN	4049088274404
Quantità per ordine	8 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 6
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	grigio
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Piombo

Modello	Tubo metallico 16mm
Funzionamento interno	Conduttore singolo senza alogeni
Conduttori singoli	H07Z-R
Colore codifica	grigio (C6)

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	2,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	10 mm
Lunghezza sguainatura	200 mm
Preparazione del terminale cavo	stagnato
Tipo di cavo	Tubo metallico 16mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Connettore MST20i6

Dimensioni

Lunghezza totale	4 m
------------------	-----