

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.331.1306.1

### Cavo preconfezionato MST32I3KCB- 60 130BLC1

METALYNX<sup>2</sup> Cavo di connessione, Presa - terminale libero,  
 Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale  
 32 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità  
 Eca, Lunghezza totale 13 m, Sezione nominale conduttore 6 mm<sup>2</sup>,  
 Colore della codifica / inserto blu

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | G5.331.1306.1 |
| EAN                 | 4049088246890 |
| Quantità per ordine | 3 Pezzo       |

## Certificati/Approvazioni

### Dati tecnici

#### Generale

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale                   | 32 A                                                 |
| Tensione nominale                   | 250 V                                                |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV                                                 |
| Grado di inquinamento               | 2                                                    |
| Codifica meccanica                  | Codice 1                                             |
| Bloccabile                          | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto     | blu                                                  |
| Marcatura del polo                  | L, N, PE                                             |
| Colore della custodia con serracavo | Nero                                                 |

#### Piombo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Modello               | Tubo metallico 16mm              |
| Funzionamento interno | Conduttore singolo senza alogeni |
| Conduttori singoli    | H07Z-R                           |
| Colore codifica       | Azzurro (C1)                     |

#### Esecuzione

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sezione nominale conduttore     | 6 mm <sup>2</sup>        |
| Grado di protezione (IP)        | IP20                     |
| Lunghezza di spelatura          | 10 mm                    |
| Lunghezza sguainatura           | 800 mm                   |
| Preparazione del terminale cavo | stagnato                 |
| Tipo di cavo                    | Tubo metallico 16mm      |
| Tipo di cavo                    | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato    | Cavo di connessione      |
| Esecuzione lato 1               | Connettore MST32I3       |
| Esecuzione lato 2               | Terminale libero         |

#### Dimensioni

|                  |      |
|------------------|------|
| Lunghezza totale | 13 m |
|------------------|------|