

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.222.7003.6

Cavo preconfezionato GST15i2KSB- 15 W 70BL02

gesis® MINI Cavo di connessione, Presa - terminale libero,
Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 16
A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza
totale 7 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della
codifica / inserto Blu chiaro



Nr. Art.	91.222.7003.6
EAN	4049088336348
Quantità per ordine	15 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 3
Resistenza di contatto	80,25 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Marcatura del polo	1, 2
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	8 mm
Lunghezza sguainatura	21 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Bianco
Diametro cavo max.	7,5 mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore GST15i2
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	2,189 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	7 m
------------------	-----