

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.432.2553.1

Conector BST14I3F S1 ZR1 MSW

gesis® NV Conector, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Negro



Artículo Nº	93.432.2553.1
EAN	4015573460652
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Capota	Sí
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	1+, 2-
Color de la capota	Negro
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Datos de conexión

Diámetro del cable máx.	6,5 mm
Diámetro del cable mín.	5,5 mm
Sección del conductor rígido mm² máx.	0,75 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,25 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado de manguera	21 mm
Desforrado del conductor	9 mm

Tipo

Tipo	macho
Tipo de conexión	conexión directa
Grado de protección (IP)	IP20

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí

Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,038 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Dorado

Dimensiones

Longitud	47 mm
Anchura	15,2 mm
Altura	14,4 mm

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
93.430.2653.1	Derivador BST14I3V 2P1T SW	gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro
93.431.2353.1	Conector de empotrar BST14I3F B1 R SW	gesis® NV Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Negro
93.431.2653.1	Conector de empotrar BST14I3L B1 SW	gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Negro
94.435.1060.1	Cable de conexión BST14I3KFBS 50H 10SW	gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-H(ST) 2x2x0.8, certificación cpr Dca s1 d2 a1, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Negro