

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.431.2553.1

Connettori BST14I3F B1 ZR1 MSW

gesis® NV Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	93.431.2553.1
EAN	4015573460638
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Dati di connessione

Diametro cavo max.	6,5 mm
Diametro cavo	5,5 mm
Sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	21 mm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presca
Tipo di attacco	attacco a molla
Grado di protezione (IP)	IP20

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe
Classe di infiammabilità	0,034 kWh/St

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato

Dimensioni

Lunghezza	47 mm
larghezza	15,2 mm
Altezza	14,4 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
93.432.2553.1	Connettori BST14I3F S1 ZR1 MSW	geis® NV Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero
93.430.2653.1	Distributori BST14I3V 2P1T SW	geis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Nero
93.432.2353.1	Connettore da pannello BST14I3F S1 R SW	geis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero
93.432.2653.1	Connettore da pannello BST14I3L S1 SW	geis® NV Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero
94.435.1060.1	Cavo preconfezionato BST14I3KFBS 50H 10SW	geis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-H(ST) 2x2x0.8, Classe fuoco Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero