


## Ficha técnica de producto

Artículo N° 99.207.9996.0

Conector PCB macho 8113 S / 7 G OB OF



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artículo N°        | 99.207.9996.0 |
| EAN                | 4015573276734 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s)  |

## Certificaciones / Homologaciones



## Datos técnicos

### Datos generales

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| número de espacios                               | 5 mm               |
| Proceso de soldadura                             | Soldadura por onda |
| Empaquetado                                      | Cartón             |
| Número de polos                                  | 7                  |
| Número de pisos                                  | 1                  |
| Etiquetaje                                       | No                 |
| Fijación                                         | Sin                |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 90°                |

### Datos técnicos

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Corriente Asignada            | 12 A   |
| Categoría de sobretensión I   | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II  | 400 V  |
| Categoría de sobretensión III | 250 V  |
| Tensión de cortocircuito      | 4 kV   |

### Datos técnicos UL/CSA

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tensión UL               | 300 V |
| Corriente field wiring   | 15 A  |
| Corriente factory wiring | 15 A  |
| Tensión CSA              | 300 V |
| Corriente CSA            | 15 A  |

### Otros

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Color                   | Gris          |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Altura                                 | 12 mm  |
| Longitud                               | 35 mm  |
| Profundidad                            | 8,4 mm |
| Material del conector base             | CuZn   |
| Material de la superficie del conector | Sn     |

#### Montaje

| Artículo N°   | Tipo                             | Descripción |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| 25.220.3753.0 | Conector PCB 8113 B / 7 TOP OB   |             |
| 25.220.0753.0 | Conector PCB 8113 B / 7 TOP      |             |
| 01.060.3753.0 | Conector PCB 8113 BK / 7 OB      |             |
| 01.060.0753.0 | Conector PCB 8113 BK / 7         |             |
| 25.320.3753.0 | Conector PCB 8113 B / 7 OB       |             |
| 25.320.0753.0 | Conector PCB 8113 B / 7          |             |
| 25.325.3753.0 | Conector PCB 8113 B / 7 VR OB    |             |
| 25.325.0753.0 | Conector PCB 8113 B / 7 VR       |             |
| 25.326.3753.0 | Conector PCB 8113 B / 7 VL OB    |             |
| 25.326.0753.0 | Conector PCB 8113 B / 7 VL       |             |
| 25.820.3753.0 | Conector PCB 8113 BFK / 7 TOP OB |             |
| 25.820.0753.0 | Conector PCB 8113 BFK / 7 TOP    |             |

