

Ficha técnica de producto

Artículo N° 05.544.4329.8

Contacto macho D 1,6- 0,75-1,0 QMM



Artículo N°	05.544.4329.8
EAN	4015573450554
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Desforrado del conductor	8 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	0,75 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	1 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	18 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	18 AWG
Tipo de conexión	Conexión por crimpado
Material	Latón
Contacto macizo	Sí
Diámetro del contacto	1,6 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 5 mOhm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.502.2100.0	Mordaza de crimpado B	
05.502.3100.0	Posicionador 1	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0710.0	Herramienta de extracción MOD. 10POL.	

