

Ficha técnica de producto

Artículo N° 02.125.4329.7

Contacto hembra 0,75-1,0QMM



Artículo N°	02.125.4329.7
EAN	4015573661721
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Desforrado del conductor	8 mm
Sección del conductor mín. cable flexible	0,75 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	1 mm²
Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA	18 AWG
Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA	18 AWG
Tipo de conexión	Crimpar
Material	Latón
Contacto macizo	Sí
Diámetro del contacto	1,6 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Resistencia de paso	≤ 5 mOhm

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.502.2100.0	Mordaza de crimpado B	
05.502.3100.0	Posicionador 1	
95.101.0800.0	Herramienta de crimpado básica .	
05.502.0710.0	Herramienta de extracción MOD. 10POL.	

