

Ficha técnica de producto

Artículo N° 70.301.2440.0

Conector hembra BAS BUS 24 2,5 50 AU



Artículo N°	70.301.2440.0
EAN	4015573219700
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Tipo	Conector hembra
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Color	Gris
Ciclos de conexión	200
Grado de polución	3
Versión modular	No
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Número de polos	24
Contactos extra	0
Número de polos para corriente nominal 2	0
Número de polos para corriente nominal 3	0
Número total de polos (con conexión de tierra)	24
Con protección del cableado	Sí
Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible)	0,5 mm²
Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible)	2,5 mm²
Contacto de protección	Sí

Datos técnicos UL/CSA

Tensión nominal conforme a UL/CSA	600 V
Corriente nominal conforme a UL	16 A
Corriente nominal conforme a CSA	16 A
Sección del conductor mín. cable flexible	0,5 mm²
Sección del conductor máx. cable flexible	2,5 mm²
Sección del conductor cable flexible AWG	18-12 AWG

Tipo

Con carcasa	No
-------------	----

Pines de crimpar

Material del contacto	Aleación de cobre
Superficie	Dorado
Resistencia de paso	# 1,5 mOhm
Desforrado del conductor	7 mm

Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete

Tornillos de fijación	H1/0.5-0.7 Nm
Tornillos de sujeción	H1/0.5-0.7 Nm
Tornillos de conexión a tierra	H2/1.2-1.6 Nm

Datos técnicos DIN EN 61984

Tensión nominal	500 V
Tensión nominal entre fase y tierra	500 V
Corriente nominal	16 A
Tensión de cortocircuito	6 kV

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
71.950.2453.3	Set de adaptador multipolar BAS GAESHLS24 4,0 50	
71.950.2453.4	Set de adaptador multipolar BAS GAESNLS24 4,0 50	
71.955.2453.3	Set de adaptador multipolar BAS GAESHRS24 4,0 50	
71.955.2453.4	Set de adaptador multipolar BAS GAESNRS24 4,0 50	
70.950.2453.3	Set de adaptador multipolar BAS GAZSHLS24 4,0 50	
70.950.2453.4	Set de adaptador multipolar BAS GAZSNLS24 4,0 50	
70.955.2453.3	Set de adaptador multipolar BAS GAZSHRS24 4,0 50	
70.955.2453.4	Set de adaptador multipolar BAS GAZSNRS24 4,0 50	
70.310.2440.0	Conector macho BAS STS 24 2,5 50	
70.311.2440.0	Conector macho BAS STS 24 2,5 50 AU	
70.312.2440.0	Conector macho BAS STS OD 24 2,5 50	
70.510.2453.0	Conector macho BAS STF 24 2,5 50	
70.512.2453.0	Conector macho BAS STM 24 2,5 50 AG	
70.710.2458.0	Conector macho BAS STC 24 50	
76.338.6435.1	Base BAS GUT GL 24HM40 A1	
76.339.6435.1	Base BAS GUT GM 24HM40 A1	
71.350.2435.0	Capota BAS GOT GG 24 M25 A0	
71.350.2435.1	Capota BAS GOT GG 24 M25 A1	
71.350.2435.2	Capota BAS GOT GG 24 M25 A2	
71.350.2435.3	Capota BAS GOT GG 24 M25 A3	
71.352.2435.0	Capota BAS GOT GI 24 M25 A0	
71.352.2435.1	Capota BAS GOT GI 24 M25 A1	
71.352.2435.2	Capota BAS GOT GI 24 M25 A2	
71.352.2435.3	Capota BAS GOT GI 24 M25 A3	
71.353.2435.0	Capota BAS GOT GG 24 M32 A0	
71.353.2435.1	Capota BAS GOT GG 24 M32 A1	
71.353.2435.2	Capota BAS GOT GG 24 M32 A2	
71.353.2435.3	Capota BAS GOT GG 24 M32 A3	
71.354.2435.0	Capota BAS GOT GI 24 M32 A0	
71.354.2435.1	Capota BAS GOT GI 24 M32 A1	
71.354.2435.2	Capota BAS GOT GI 24 M32 A2	
71.354.2435.3	Capota BAS GOT GI 24 M32 A3	
71.372.2435.0	Capota BAS GOT GL 24 M25 A0	
71.372.2435.1	Capota BAS GOT GL 24 M25 A1	
71.374.2435.0	Capota BAS GOT GL 24 M32 A0	
71.450.2437.1	Capota BAS GOM GG24 M25 B1	
71.452.2437.1	Capota BAS GOM GI24 M25 B1	

71.472.2437.1	Capota BAS GOM GL24 M25 B1	
76.350.6435.0	Capota BAS GOT GG 24HM25 50 A0	
76.350.6435.1	Capota BAS GOT GG 24HM25 50 A1	
76.350.6435.2	Capota BAS GOT GG 24HM25 50 A2	
76.350.6435.3	Capota BAS GOT GG 24H M25 A3	
76.351.2435.0	Capota BAS GOT GH 24H M25 A0	
76.351.2435.1	Capota BAS GOT GH 24H M25 A1	
76.351.2435.2	Capota BAS GOT GH 24H M25 A2	
76.351.2435.3	Capota BAS GOT GH 24H M25 A3	
76.352.6435.0	Capota BAS GOT GI 24HM25 50 A0	
76.352.6435.1	Capota BAS GOT GI 24HM25 50 A1	
76.352.6435.2	Capota BAS GOT GI 24HM25 50 A2	
76.352.6435.3	Capota BAS GOT GI 24H M25 A3	
76.353.6435.0	Capota BAS GOT GG 24HM32 50 A0	
76.353.6435.1	Capota BAS GOT GG 24HM32 50 A1	
76.353.6435.2	Capota BAS GOT GG 24HM32 50 A2	
76.353.6435.3	Capota BAS GOT GG 24H M32 A3	
76.354.6435.0	Capota BAS GOT GI 24HM32 50 A0	
76.354.6435.1	Capota BAS GOT GI 24HM32 50 A1	
76.354.6435.2	Capota BAS GOT GI 24HM32 50 A2	
76.354.6435.3	Capota BAS GOT GI 24H M32 A3	
76.360.6435.1	Capota BAS GOT GG 24H M40 A1	
76.362.6435.1	Capota BAS GOT GI 24H M40 A1	
71.320.2428.0	Base BAS GUT GK 24 A	
71.325.2428.0	Base BAS GUT GP 24 A	
71.330.2435.0	Base BAS GUT GL 24 M25 A0	
71.330.2435.1	Base BAS GUT GL 24 M25 A1	
71.331.2435.0	Base BAS GUT GM 24 M25 A0	
71.331.2435.1	Base BAS GUT GM 24 M25 A1	
71.333.2435.0	Base BAS GUT GO 24 M25 A0	
71.333.2435.1	Base BAS GUT GO 24 M25 A1	
71.340.2435.0	Base BAS GUT GR 24 M25 A0	
71.340.2435.1	Base BAS GUT GR 24 M25 A1	
71.341.2435.0	Base BAS GUT GS 24 M25 A0	
71.341.2435.1	Base BAS GUT GS 24 M25 A1	
71.342.2435.0	Base BAS GUT GT 24 M25 A0	
71.342.2435.1	Base BAS GUT GT 24 M25 A1	
71.343.2435.0	Base BAS GUT GU 24 M25 A0	
71.343.2435.1	Base BAS GUT GU 24 M25 A1	
71.420.2437.0	Base BAS GUM GK 24 B	
71.425.2437.0	Base BAS GUM GP 24 B	
71.430.2437.1	Base BAS GUM GL 24 M25 B1	
71.431.2437.1	Base BAS GUM GM 24 M25 B1	
71.440.2437.1	Base BAS GUM GR 24 M25 B1	
71.441.2437.1	Base BAS GUM GS 24 M25 B1	
76.334.6435.0	Base BAS GUT GL 24HM32 50 A0	
76.334.6435.1	Base BAS GUT GL 24HM32 50 A1	
76.335.6435.0	Base BAS GUT GM 24HM32 50 A0	
76.335.6435.1	Base BAS GUT GM 24HM32 50 A1	
76.337.6435.0	Base BAS GUT GO 24HM32 50 A0	
76.337.6435.1	Base BAS GUT GO 24HM32 50 A1	
76.344.6435.0	Base BAS GUT GR 24HM32 50 A0	
76.344.6435.1	Base BAS GUT GR 24HM32 50 A1	
76.345.6435.0	Base BAS GUT GS 24HM32 50 A0	
76.345.6435.1	Base BAS GUT GS 24HM32 50 A1	
76.346.6435.0	Base BAS GUT GT 24HM32 50 A0	
76.346.6435.1	Base BAS GUT GT 24HM32 50 A1	

76.347.6435.0	Base BAS GUT GU 24HM32 50 A0	
76.347.6435.1	Base BAS GUT GU 24HM32 50 A1	
70.350.2435.0	Capota BAS GOT GA 24 M25 A0	
70.350.2435.1	Capota BAS GOT GA 24 M25 A1	
70.350.2435.2	Capota BAS GOT GA 24 M25 A2	
70.350.2435.3	Capota BAS GOT GA 24 M25 A3	
70.352.2435.0	Capota BAS GOT GC 24 M25 A0	
70.352.2435.1	Capota BAS GOT GC 24 M25 A1	
70.352.2435.2	Capota BAS GOT GC 24 M25 A2	
70.352.2435.3	Capota BAS GOT GC 24 M25 A3	
70.353.2435.0	Capota BAS GOT GA 24 M32 A0	
70.353.2435.1	Capota BAS GOT GA 24 M32 A1	
70.353.2435.2	Capota BAS GOT GA 24 M32 A2	
70.353.2435.3	Capota BAS GOT GA 24 M32 A3	
70.354.2435.0	Capota BAS GOT GC 24 M32 A0	
70.354.2435.1	Capota BAS GOT GC 24 M32 A1	
70.354.2435.2	Capota BAS GOT GC 24 M32 A2	
70.354.2435.3	Capota BAS GOT GC 24 M32 A3	
70.355.2435.0	Capota BAS GOT GD 24 M25 A0	
70.355.2435.1	Capota BAS GOT GD 24 M25 A1	
70.355.2435.2	Capota BAS GOT GD 24 M25 A2	
70.355.2435.3	Capota BAS GOT GD 24 M25 A3	
70.357.2435.0	Capota BAS GOT GF 24 M25 A0	
70.357.2435.1	Capota BAS GOT GF 24 M25 A1	
70.357.2435.2	Capota BAS GOT GF 24 M25 A2	
70.357.2435.3	Capota BAS GOT GF 24 M25 A3	
70.358.2435.0	Capota BAS GOT GD 24 M32 A0	
70.358.2435.1	Capota BAS GOT GD 24 M32 A1	
70.358.2435.2	Capota BAS GOT GD 24 M32 A2	
70.358.2435.3	Capota BAS GOT GD 24 M32 A3	
70.359.2435.0	Capota BAS GOT GF 24 M32 A0	
70.359.2435.1	Capota BAS GOT GF 24 M32 A1	
70.359.2435.2	Capota BAS GOT GF 24 M32 A2	
70.359.2435.3	Capota BAS GOT GF 24 M32 A3	
70.374.2435.0	Capota BAS GOT GK 24 M32 A0	
70.374.2435.1	Capota BAS GOT GK 24 M32 50 A1	
70.374.2435.3	Capota BAS GOT GK 24 M32 A3	
72.250.2435.2	Capota POW GOT GA 24 M50 69 A2	
73.350.6435.0	Capota BAS GOT GA 24HM25 50 A0	
73.350.6435.1	Capota BAS GOT GA 24HM25 50 A1	
73.350.6435.2	Capota BAS GOT GA 24HM25 50 A2	
73.350.6435.3	Capota BAS GOT GA 24H M25 A3	
73.351.2435.0	Capota BAS GOT GB 24H M25 A0	
73.351.2435.1	Capota BAS GOT GB 24H M25 A1	
73.351.2435.2	Capota BAS GOT GB 24H M25 A2	
73.351.2435.3	Capota BAS GOT GB 24H M25 A3	
73.352.6435.0	Capota BAS GOT GC 24HM25 50 A0	
73.352.6435.1	Capota BAS GOT GC 24HM25 50 A1	
73.352.6435.2	Capota BAS GOT GC 24HM25 50 A2	
73.352.6435.3	Capota BAS GOT GC 24H M25 A3	
73.353.6435.0	Capota BAS GOT GA 24HM32 50 A0	
73.353.6435.1	Capota BAS GOT GA 24H M32 A1	
73.353.6435.2	Capota BAS GOT GA 24HM32 50 A2	
73.353.6435.3	Capota BAS GOT GA 24H M32 A3	
73.354.6435.0	Capota BAS GOT GC 24HM32 50 A0	
73.354.6435.1	Capota BAS GOT GC 24HM32 50 A1	
73.354.6435.2	Capota BAS GOT GC 24HM32 50 A2	

73.354.6435.3	Capota BAS GOT GC 24HM32 A3	
73.355.6435.0	Capota BAS GOT GD 24HM25 50 A0	
73.355.6435.1	Capota BAS GOT GD 24HM25 50 A1	
73.355.6435.2	Capota BAS GOT GD 24HM25 50 A2	
73.355.6435.3	Capota BAS GOT GD 24HM25 A3	
73.357.6435.0	Capota BAS GOT GF 24HM25 50 A0	
73.357.6435.1	Capota BAS GOT GF 24HM25 50 A1	
73.357.6435.2	Capota BAS GOT GF 24HM25 50 A2	
73.357.6435.3	Capota BAS GOT GF 24HM25 A3	
73.358.6435.0	Capota BAS GOT GD 24HM32 50 A0	
73.358.6435.1	Capota BAS GOT GD 24HM32 50 A1	
73.358.6435.2	Capota BAS GOT GD 24HM32 50 A2	
73.358.6435.3	Capota BAS GOT GD 24HM32 A3	
73.359.6435.0	Capota BAS GOT GF 24HM32 50 A0	
73.359.6435.1	Capota BAS GOT GF 24HM32 50 A1	
73.359.6435.2	Capota BAS GOT GF 24HM32 50 A2	
73.359.6435.3	Capota BAS GOT GF 24HM32 A3	
73.360.6435.0	Capota BAS GOT GA 24HM40 A0	
73.360.6435.1	Capota BAS GOT GA 24HM40 50 A1	
73.360.6435.2	Capota BAS GOT GA 24HM40 A2	
73.362.6435.0	Capota BAS GOT GC 24HM40 A0	
73.362.6435.1	Capota BAS GOT GC 24HM40 50 A1	
73.365.6435.1	Capota BAS GOT GD 24HM40 A1	
73.367.6435.0	Capota BAS GOT GF 24HM40 A0	
70.320.2428.0	Base BAS GUT GA 24 A	
70.325.2428.0	Base BAS GUT GE 24 A	
70.330.2435.0	Base BAS GUT GB 24 M25 A0	
70.330.2435.1	Base BAS GUT GB 24 M25 A1	
70.331.2435.0	Base BAS GUT GC 24 M25 A0	
70.331.2435.1	Base BAS GUT GC 24 M25 A1	
70.333.2435.0	Base BAS GUT GD 24 M25 A0	
70.333.2435.1	Base BAS GUT GD 24 M25 A1	
70.340.2435.0	Base BAS GUT GF 24 M25 A0	
70.340.2435.1	Base BAS GUT GF 24 M25 A1	
70.341.2435.0	Base BAS GUT GG 24 M25 A0	
70.341.2435.1	Base BAS GUT GG 24 M25 A1	
70.342.2435.0	Base BAS GUT GH 24 M25 A0	
70.342.2435.1	Base BAS GUT GH 24 M25 A1	
70.343.2435.0	Base BAS GUT GI 24 M25 A0	
70.343.2435.1	Base BAS GUT GI 24 M25 A1	
73.334.6435.0	Base BAS GUT GB 24HM32 50 A0	
73.334.6435.1	Base BAS GUT GB 24HM32 50 A1	
73.335.6435.0	Base BAS GUT GC 24HM32 50 A0	
73.335.6435.1	Base BAS GUT GC 24HM32 50 A1	
73.337.6435.0	Base BAS GUT GD 24HM32 50 A0	
73.337.6435.1	Base BAS GUT GD 24HM32 50 A1	
73.338.6435.1	Base BAS GUT GB 24H M40 A1	
73.339.6435.1	Base BAS GUT GC 24H M40 A1	
73.344.6435.0	Base BAS GUT GF 24HM32 50 A0	
73.344.6435.1	Base BAS GUT GF 24HM32 50 A1	
73.345.6435.0	Base BAS GUT GG 24HM32 50 A0	
73.345.6435.1	Base BAS GUT GG 24HM32 50 A1	
73.346.6435.0	Base BAS GUT GH 24HM32 50 A0	
73.346.6435.1	Base BAS GUT GH 24HM32 50 A1	
73.347.6435.0	Base BAS GUT GI 24HM32 50 A0	
73.347.6435.1	Base BAS GUT GI 24HM32 50 A1	
70.415.2453.0	Conector macho BAS STP 24 2,5 50 AG	