

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.347.6435.0

Base BAS GUT GI 24HM32 50 A0



Artículo Nº	73.347.6435.0
EAN	4015573630024
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	24H
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	98 mm



.0



73.34 ⁷ .6435.1	BAS GUT GI 24H ^{M32} _{M25} A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.34 ⁷ .6435.0	BAS GUT GI 24H ^{M32} _{M25} A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405(☐) / Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MW 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MW 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/				Werkstoff/Material Aluminium		2014 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		beschichtet / coated		geprüft checked		27.08.		Treschan		T 73.343.6435.0 13K	
/		Maßstab/Scale 		grau/ grey		- Wingspan / Span check		-			
										Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol.		mm		OfI./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/				Type		Benennung/Title					
/		www.wieland-electric.com		revoS BASIC		GEHAEUSEUNTERTE I L					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Baugröße 24H-Kabelabgang 2xM25-2xM32 links/unten housing size 24H-cable outlet 2xM25-2xM32 l/down							
Änderung / Revision											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the