


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.337.6435.1

Base BAS GUT GD 24HM32 50 A1



Artículo Nº	73.337.6435.1
EAN	4015573623408
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	24H
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	80 mm



.0



73.33 ⁷ .6435.1	BAS GUT GD 24H ^{M32} _{M25} A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.33 ⁷ .6435.0	BAS GUT GD 24H ^{M32} _{M25} A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	Gezeichnet /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405(D)/Tolerance system Size ISO 14405(D). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 + list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/ /<									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.