

Ficha técnica de producto

Artículo N° 73.327.6428.0

Base BAS GUT GY 24H A

Artículo N°	73.327.6428.0
EAN	4015573229440
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	24H
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	130 mm
Anchura	67 mm
Altura	29 mm