

Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.343.2435.1

Base BAS GUT GU 24 M25 A1



Artículo N°	71.343.2435.1
EAN	4015573624986
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones





Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm



0.



71.343.2435.1	BAS GUT GU 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.343.2435.0	BAS GUT GU 24 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestell /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14045/②/Tolerance system Size ISO 14045/② (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	
/		Aluminium	gezeichnet drawn	28.06.	Treschan				
/		beschichtet/coated	geprüft checked	-	-				
/		Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-				
/	1:2	grau/grey	Normgep- Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm			
/	Vol.	mm³ Off./Surf.	mm³	Ersatz für/Replacement for: -					
/		wieland	Type	Benennung/Titel					
/			revos	GEHAUEUSEUNTERTEIL					
/			BASIC	Bouggröße 24-Kabelabgang 1xM25 unten Housing size 24-cable outlet 1xM25 below					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.