

Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.340.2435.1

Base BAS GUT GR 24 M25 A1



Artículo N°	71.340.2435.1
EAN	4015573624924
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones




Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm



0.



71.340.2435.1	BAS GUT GR 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.340.2435.0	BAS GUT GR 24 M25 A 0	Kabelverschraubung (KY), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005/Tolerance system Size ISO 14005 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbot/- und Deklarationsliste nach LM-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document LM-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material	2013	Top/Data	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 71.340.2435.0 13K	Index
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	12.07.	Dürsch			
	/		beschichtet/coated	geprüft checked	-	-			
	/		Maßstab/Scale	Neuzeug- stand-check	-	-			
	/	1:2	grau/grey	-	-	-			
Vol.				mm		Of./Surf.		mm	
Ersatz für/Replacement for: -				Type		Benennung/Title			
				revoS		GEHAUSEUNTERTE IL			
Index				BASIS		Baugröße 24-Kabelabgang 2xM25 Housing size 24-cable outlet 2xM25			
Änderung/Revision				Elektrotechnik Verbindungen					