

Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.340.2435.0

Base BAS GUT GR 24 M25 A0



Artículo N°	71.340.2435.0
EAN	4015573624917
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones




Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	24
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	144 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm



0.



71.340.2435.1	BAS GUT GR 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.340.2435.0	BAS GUT GR 24 M25 A 0	Kabelverschraubung (KY), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005/Tolerance system Size ISO 14005 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach LM-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document LU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.					
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1.Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
	/		Werkstoff/Material	2013	Top/Data	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.			Index
	/		Aluminium	gezeichnet/drawn	12.07.	Dürsch		71.340.2435.0 13K			
	/		beschichtet/coated	geprüft/checked	-	-					
	/	Maßstab/Scale	grau/grey	Nachtrag/ Stand-check	-	-					
	/	1:2					Maße in mm/Dimensions are in mm				
Vol.		mm/Oft./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -					
	/			Type	Benennung/Title						
	/		wieland	revos	GEHAUSEUNTERTE IL						
	/			BASIC	Baugröße 24-Kabelabgang 2xM25 Housing size 24-cable outlet 2xM25						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet										
Änderung/Revision											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.