

Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.320.2428.0

Base BAS GUT GK 24 A



Artículo N°	71.320.2428.0
EAN	4015573225176
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	24
modelo de la envoltura	Bases abiertas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Sin
Tipo de cable	Sin
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	140 mm
Anchura	43 mm
Altura	28 mm

Dibujo técnico

