

Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.372.2435.1

Capota BAS GOT GL 24 M25 A1



Artículo N°	71.372.2435.1
EAN	4015573627475
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	24
modelo de la envolvente	Acoplador
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	136 mm
Anchura	43 mm
Altura	72 mm

