


Ficha técnica de producto

Artículo N° 70.330.1635.1

Base BAS GUT GB 16 M25 A1



Artículo N°	70.330.1635.1
EAN	4015573599529
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos


Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	16
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	117 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm

0



0.



Tolerancing Size ISO 14045 (T) / Tolerance system Size ISO 14045 (T) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzufüllen. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
				Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Aluminium		T 70.330.1635.0 13K	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated			
/ 1:2		grau/grey			
/ Vol.		mm Off./Surf.		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -			
/		Type		Benennung/Title	
/		revos		GEHAEUSEUNTERTEIL	
/		BASIC		Baugröße 16-Kabelabgang 2x M25	
Index				Housing size 16-cable outlet 2x M25	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen			

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.