

Ficha técnica de producto

Artículo N° 76.340.4035.0

Base BAS GUT GR 40HM25 50 A0



Artículo N°	76.340.4035.0
EAN	4015573628267
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	16H
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	117 mm
Anchura	57 mm
Altura	98 mm