

Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.331.1635.0

Base BAS GUT GM 16 M25 A0



Artículo N°	71.331.1635.0
EAN	4015573621824
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones





Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	16
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	117 mm
Anchura	57 mm
Altura	57 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, distribution und utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions 105 x 45. The plate has four holes, each with a diameter of $\varnothing 5,3/M5$. The holes are positioned at the corners of the plate, with a center-to-center distance of 105 mm horizontally and 45 mm vertically.

Bohrbild
/Cut out

71.331.1635.1	BAS GUT GM 16 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	Y
71.331.1635.0	BAS GUT GM 16 M25 A 0	Kabelverschraubung{KV},IP54 montiert /Cable gland{CG},IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 12405  / Tolerance system Size ISO 12405  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UI-TQM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document UI-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name	
/				gezeichnet drawn		26.06. Treschan	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked		-	
/		1:2		Normspr. Stand. check		-	
/		Vol.		mm		Oft./Surf.	
/		mm		Ersatz für/Replacement for: -		mm	
/				Type		Benennung/Title	
/		wieland		revos		GEHAEUSEUNTERTEIL	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 16-Kabelabgang 1xM25 links	
Änderung/Revision		Elektronische Verbindungen				Housing size 16-cable outlet 1xM25 left	