

Ficha técnica de producto

Artículo N° 76.354.4035.3

Capota BAS GOT GI 16H M32 A3

Artículo N°	76.354.4035.3
EAN	4015573655911
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	16H
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	43 mm
Altura	76 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the


.0




.2




.3



.4



.5



Tolerierung Size ISO 14405①/Tolerance system Size ISO 14405①. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name	
/		Aluminium		gezeichnet/ drawn		13.08.		Treschan	
/		beschichtet/ coated		geprüft/ checked		-		-	
/		Maßstab/Scale		Normgepr./ Stand. check		-		-	
/		1:1		-		-		-	
/		Vol.		mm		Of./Surf.		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		mm		-		-	
/		Type		Benennung/Title		-		-	
/		revos		GEHAUSEOBERTEILE		-		-	
/		BASIC		Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above		-		-	
/		www.wieland-electric.com		Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above		-		-	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		-		-		-	
Änderung/Revision		-		-		-		-	