

Ficha técnica de producto

Artículo N° 76.354.4035.0

Capota BAS GOT GI 40HM32 50 A0



Artículo N°	76.354.4035.0
EAN	4015573642058
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	16H
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	43 mm
Altura	76 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the

.5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

763524035013K_2 CADW3028 Treschar	2014-08-14T14:18:17	1.000	3	4	5	6	QU-MEE-01/14 -
-----------------------------------	---------------------	-------	---	---	---	---	----------------