


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.334.1035.1

Base BAS GUT GB 10HM32 50 A1



Artículo Nº	73.334.1035.1
EAN	4015573843943
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo




Tamaño DIN	10H
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	97 mm
Anchura	58 mm
Altura	72 mm

Ausführung .1
version .1

Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)



Gezeichnete Ausführung/version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.334.1035.0	BAS GUT GB 10HM32 50 A0
73.334.1035.1	BAS GUT GB 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.334.1035.0 01K	Index
		/			Entworfen	10.06.	Duetsch T.			
		/			Gepf. /	-	-			
		/			Normgepr. /	-	-			
		/	 wieland	Ersatz für: -	Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 10 / size 10 2x M32					
		/								
		/								
		/								
Buchstabe		Datum / Blatt		 wieland Elektrische Verbindungen						
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.