

Ficha técnica de producto

Artículo N° 70.344.1035.1

Base BAS GUT GB 10 M25 A



Artículo N°	70.344.1035.1
EAN	4015573971387
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones





Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	52 mm
Altura	55 mm



0.



70.34 ⁴ ₀ .1035.1	BAS GUT GF 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.34 ⁴ ₀ .1035.0	BAS GUT GF 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005  Tolerance system Size ISO 14005  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wietland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1				
/				Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/coated grau/grey		2013 Top/Date 22.05. Name Treschan		Zeichnung Nr./Drawing No. 70.340.1035.0 13K		Index	
/		Maßstab/Scale 1:2		geprüft checked Name: Stand check		T		Maße in mm/Dimensions are in mm			
/		Vol.		mm		Of./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/				Type		Benennung/Title					
/		wieland		revos		GEHAUSEUNTERTEIL					
/				BASIC		Baugröße 10-Kabelabgang 2x M20/M25					
/		Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Housing size 10-cable outlet 2x M20/M25					
/		Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen							