

Ficha técnica de producto

Artículo N° 70.340.1035.1

Base BAS GUT GF 10 M20 A1



Artículo N°	70.340.1035.1
EAN	4015573618022
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones





Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	10
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Doble garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	52 mm
Altura	55 mm



0.



70.34 ₀ .1035.1	BAS GUT GF 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.34 ₀ .1035.0	BAS GUT GF 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dra- gestalt 11 /drawed
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 12005 © / Tolerance system Size ISO 12005 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach 00-T09-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document 00-T09-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	22.05.	Treschan		70.340.1035.0 13K			
	/		beschichtet/coated	geprüft checked	-	-					
	/		Maßstab/Scale	grau/grey	freigegeben sign. check	-		-			
	/		1:2								
Maße in mm/Dimensions are in mm											
	/	Vol.	mm	Gfl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -					
	/		 wieland			Type	Benennung/Title				
	/					revos	GEHAEUSEUNTERTEIL				
	/					BASIC	Baugröße 10-Kabelabgang 2x M20/M25 Housing size 10-cable outlet 2x M20/M25				
	/										
Index Datum / Blatt Date / Sheet			 wieland								
Änderung/Revision											
			Elektroische Verbindungen								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.