


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.330.1035.0

Base BAS GUT GB 10 M20 A0



Artículo Nº	70.330.1035.0
EAN	4015573623866
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos



Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	10
	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	52 mm
Altura	55 mm

F



0.



Technical drawing of a rectangular plate. The dimensions are 82 (width) and 40 (height). The hole diameter is $\phi 5,3 / M5$.

70.33 ^L ₀ .1035.1	BAS GUT GB 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.33 ^L ₀ .1035.0	BAS GUT GB 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (list of prohibited / / declare hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/ 		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/coated grau/grey		2013 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 02.05. Treschan geprüft/checked - - freigegeben/checked - -		Zeichnung Nr./Drawing No. T 70.330.1035.0 13K	
/ Maßstab/Scale 1:2						Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol.		mm öf./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -			
/ 		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUEUNTERTEIL Baugröße 10-Kabelabgange 2x M20/M25 Housing size 10-cable outlet 2x M20/M25			
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen					
Änderung/Revision							