

Ficha técnica de producto

Artículo N° 73.351.1035.1

Capota BAS GOT GB 10H M20 A1

Artículo N°	73.351.1035.1
EAN	4049088221606
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales


Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo



Tamaño DIN	10
	macho
Mecanismo de cierre	Cierre doble
Entrada de cable	Frontal
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	73 mm
Anchura	56 mm
Altura	70 mm

[illegible]

○



2



Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73.351.1035.3	BAS GOT GB 10HM20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.1035.2	BAS GOT GB 10HM20 A 2	Zwischenstützen montiert /Bushing assembled	
73.351.1035.1	BAS GOT GB 10HM20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.1035.0	BAS GOT GB 10HM20 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland ICG1, IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /derived
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14005 Tolerance system Size ISO 14005 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarerable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance - - - - -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: - - - - -		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material Aluminium		2013 Top/Date Name genehmigt/checked 11.07. Hofmann		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Maßstab/Scale 1:2		beschichtet/coated grau/grey		geprüft/checked - -		T 73.351.1035.0 13K	
/ Vol.		mm Oft./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -			
/		Type		Benennung/Title			
/		revos		GEHAUSEOBERTEIL			
/		BASIC		Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20			
/		ohne Bauf.		hood size 10H cable outlet in front M20			
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen					
Änderung/Revision							