


Ficha técnica de producto

Artículo N° 71.333.1035.1

Base BAS GUT GO 10 M20 A1



Artículo N°	71.333.1035.1
EAN	4015573621879
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos



Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	Otros
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
modelo de la envoltura	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Inferior
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	94 mm
Anchura	52 mm
Altura	55 mm

	F
--	---



Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Bohrbild
/Cut out

71.33 ⁷ .1035.1	BAS GUT GO 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.33 ⁷ .1035.0	BAS GUT GO 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14005 © / Tolerance system Size ISO 14005 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach DIN-TQM-05/03 ist einzufüllen. Conformity with Wieland document 00-TQM-05-03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: first Use: -		Blatt: Sheet: 1 von 1	
<div>/ </div> <div>/ </div> <div>/ Maßstab/Scale</div> <div>beschichtet/ coated</div> <div>1:2</div> <div>/ grau/grey</div> <div>/ Vol. mm³ Off./Surf. mm²</div> <div>/ </div> <div>/ </div> <div>Index Datum / Blatt Date / Sheet</div> <div>Änderung / Revision</div>		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. 71.333.1035.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Aluminium		gezeichnet/drawn 25.06. Treschan			
		-		- -			
		-		-			
		-		-			
Ersatz für/Replacement for: -		Type Benennung/Title		GEHÄUSEUNTERTEIL Baugröße 10-Kabelabgang 1xM20 unten Housing size 10-cable outlet 1xM20 below			