

Ficha técnica de producto

Artículo N° 76.351.1035.3

Capota BAS GOT GH 10H M20 A3

Artículo N°	76.351.1035.3
EAN	4049088252938
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos



Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C


Tipo

Tamaño DIN	10
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	89 mm
Anchura	43 mm
Altura	70 mm

--	--



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



76.351.1035.3	BAS GOT GH 10HM20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
76.351.1035.2	BAS GOT GH 10HM20 A2	Zwischenstützen montiert /Bushing assembled	
76.351.1035.1	BAS GOT GH 10HM20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.351.1035.0	BAS GOT GH 10HM20 A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14005(①)/Tolerance system Size ISO 14005(①) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance - - - - -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: - - - - -		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2013		Index	
/		Aluminium		gezeichnet drawn: 11.07.		Name Hoffmann	
/		beschichtet/coated		geprüft checked: -		T Zeichnung Nr./Drawing No. 76.351.1035.0 13K	
/		grau/grey		Namepr. Spec. check: -			
/		Maßstab/Scale 1:2		Maße in mm/Dimensions are in mm			
/		Vol. mm		Offt./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		/		Type		Benennung/Title	
/		 wieland		revos BASIC hohe Aufl.		GEHÄUSEORTEIL Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20 hood size 10H cable outlet in front M20	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen			
Änderung/Revision							