

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 70.440.0637.1

Base BAS GUM GR 6 M20 B1



Artículo Nº	70.440.0637.1
EAN	4049088343254
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	Pelado
Grado de protección (IP)	IP66
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	6
modelo de la envolvente	Bases cerradas
Mecanismo de cierre	Garra de cierre
Entrada de cable	Doble
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Métrica de la rosca	20
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	Sí
Versión EMC	No
Longitud	84 mm
Anchura	52 mm
Altura	74,6 mm

