

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.353.0635.1

Capota BAS GOT GG 6HM32 69 A1



Artículo Nº	73.353.0635.1
EAN	4015573798748
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo


Tamaño DIN	6H
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	Rosca
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	32
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	74 mm
Anchura	43 mm
Altura	70 mm

F



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

.5



Toleranzierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2014 Tag/Date Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. 73.350.0635.0 13K		Index	
/				gezeichnet drawn 03.02. Treschan					
/ Maßstab/Scale				geprüft checked - -					
/ 1:2				Normgepr. Stand. check - -					
/		Vol. mm ³ Offl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -					
/		 wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title			
/				revos		GEHAEUSEOBERTE IL			
/				BASIC		Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side			
Index Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision									