

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 73.350.0635.0

Capota BAS GOT GG 6HM25 69 A0



Artículo Nº	73.350.0635.0
EAN	4015573771291
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP54
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	6H
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Lateral
Tipo de cable	tuerca del prensaestopas
Con prensaestopa para cable con rosca	Sí
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	74 mm
Anchura	43 mm
Altura	70 mm


F

○



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

.0 .2 .3 .4 .5



Tolerierung Size ISO 14405ⒸTolerance system Size ISO 14405Ⓒ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. (Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared)							
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1			
/		Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No. 73.350.0635.0 13K	Index	
/		Aluminium		gezeichnet drawn	03.02.	Treschan					
/	Maßstab/Scale	beschichtet/ coated		geprüft checked	-	-					
/	1:2	grau/ grey		Normpr. Stand. check	-	-					
/	Vol.	mm	Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -					Maße in mm/Dimensions are in mm	
/				Type	Benennung/Title						
/		wieland		revos	GEHAEUSEOBERTEIL						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com		BASIC	Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side						
Änderung/Revision											