

Ficha técnica de producto

Artículo N° 70.354.0635.2

Capota BAS GOT GI 6 M25 A2

Artículo N°	70.354.0635.2
EAN	4015573650848
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos



Datos generales

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Gris
Superficie	recubrimiento en polvo gris plata
Grado de protección (IP)	IP65
Resistente a UV	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	Otros
Rango de temperatura de funcionamiento mín.	-40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.	120 °C

Tipo

Tamaño DIN	6
	macho
Mecanismo de cierre	Palanca de cierre
Entrada de cable	Superior
Tipo de cable	Soporte intermedio
Con prensaestopa para cable con rosca	No
Dimensión de la rosca	25
Tamaño PG de la rosca	
Tapa abatible	No
Versión EMC	No
Longitud	73,6 mm
Anchura	43 mm
Altura	51 mm

○



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorizations prohibited.


.0




.2



.3



.4



.5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

Tolerierung Size ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UUT-10M-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document UUT-10M-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!
--	--

Freirolanz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of		
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	70.352.0635.0 13K	Ind
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	20.08.	Treschan				
	/		beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-				
	/	Maßstab/Scale	1:2	grau/ grey	Prüfung/ Stand. check	-	Maße in mm/Dimensions are in mm			
	/	Vol.	mm	Utl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -				
	/		wieland	Type	Benennung/Title					
	/			revos	GEHAEUSEOBERTE IL					
	/			BASIC	Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size 6-cable outlet top-M20/M25					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision										