

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.543.7221.0

Contatto spina 1,5 QMM



Nr. Art.	05.543.7221.0
EAN	4015573083066
Quantità per ordine	200 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Lunghezza di spelatura	7 mm
Sezione minima conduttore filo flessibile	1,5 mm ²
Sezione massima conduttore filo flessibile	1,5 mm ²
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min.	16 AWG
Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max.	16 AWG
Tipo di attacco	Crimpare
Materiale	Ottone
Contatto massivo	sì
Diametro del pin di contatto	2,5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Resistenza di contatto	≤ 1,5 mOhm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.502.2100.0	Inserto a crimpare B	
05.502.3300.0	Registrazione contatti 3	
95.101.0800.0	Pinza a crimpare .	
05.502.3500.0	Estrattore 500/690V-SER.	

