

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.106.0653.0

Adattatore BAS BAF KR 6 2,5 50

Nr. Art.	70.106.0653.0
EAN	4015573608931
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Dimensione (secondo DIN 43880)	6
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a molla
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	2,5 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
Design	breve (4 campi di marcatura)
Posizione del conduttore di neutro	a destra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Lunghezza di spelatura	9 mm
Resistenza di contatto	# 3 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
06.502.4000.0	Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.310.0602.0	Inserto spina BAS BUS OD 6 2,5 50	
70.310.0640.0	Inserto spina BAS STS 6 2,5 50	
70.311.0640.0	Inserto spina BAS STS 6 2,5 50 AU	
70.312.0640.0	Inserto spina BAS STS OD 6 2,5 50	
70.510.0653.0	Inserto spina BAS STF 6 2,5 50	
70.512.0653.0	Inserto spina BAS STM 6 2,5 50 AG	
70.710.0658.0	Inserto spina BAS STC 6 50	
70.320.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 6 A	
70.325.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 6 A	
70.330.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A0	
70.330.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A1	
70.331.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A0	
70.331.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A1	
70.332.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A0	
70.332.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A1	
70.333.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A0	
70.333.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A1	
70.334.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A0	
70.334.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 50 A0	
70.335.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 A1	
70.337.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A0	
70.340.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A1	
70.341.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A0	
70.341.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A1	
70.342.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A0	
70.342.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A1	
70.343.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A0	
70.343.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A1	
70.415.0653.0	Inserto spina BAS STP 6 2,5 50 AG	