

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.105.0653.3

Adattatore BAS BAS LR 6 4,0 50



Nr. Art.	70.105.0653.3
EAN	4015573218123
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Dimensione (secondo DIN 43880)	6
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	4 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²

Sezione massima conduttore filo flessibile	4 mm ²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
Design	lungo (6 campi di marcatura)
Posizione del conduttore di neutro	a destra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	zincato
Lunghezza di spelatura	12 mm
Resistenza di contatto	# 3 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	Fessura M3/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm




Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.310.0602.0	Inserto spina BAS BUS OD 6 2,5 50	
70.310.0640.0	Inserto spina BAS STS 6 2,5 50	
70.311.0640.0	Inserto spina BAS STS 6 2,5 50 AU	
70.312.0640.0	Inserto spina BAS STS OD 6 2,5 50	
70.510.0653.0	Inserto spina BAS STF 6 2,5 50	
70.512.0653.0	Inserto spina BAS STM 6 2,5 50 AG	
70.710.0658.0	Inserto spina BAS STC 6 50	
70.320.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 6 A	
70.325.0628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 6 A	
70.330.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A0	
70.330.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M20 A1	
70.331.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A0	
70.331.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A1	
70.332.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A0	
70.332.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A1	
70.333.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A0	
70.333.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M20 A1	
70.334.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A0	
70.334.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 50 A0	
70.335.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 6 M25 A1	
70.337.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A0	
70.340.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 6 M20 A1	
70.341.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A0	
70.341.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 6 M20 A1	
70.342.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A0	
70.342.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 6 M20 A1	
70.343.0635.0	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A0	
70.343.0635.1	Custodia fissa BAS GUT GU 6 M20 A1	

70.415.0653.0	Inserto spina BAS STP 6 2,5 50 AG	
---------------	-----------------------------------	--



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Gezeichnet: 10-polige Ausführung
70.105.1053.3

drawn: 10-pole version
70.105.1053.3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-number	Polzahl pole	I	L
70.105.2453.3	24	83,4	104
70.105.1653.3	16	56,6	77,5
70.105.1053.3	10	36,5	57
70.105.0653.3	6	23,1	44

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 70.105.0653.3 01K	Index
		/			Entworfen	13.06.	Schmitt J.			
		/			Gepf. /	-	-			
		/			Normgepr.	-	-			
		/			Ersatz für: -					
		/								
Buchstabe		Datum / Blatt	wieland Elektrotechnische Verbindungen							
Änderung										
					Benennung KLEMMEN_ADAPTER Buchsensteinsatz SL-rechts / plug insert earth-right terminal adaptor 500V 16A 4gmm					