

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.105.1653.4

Adattatore BAS BAS KR 16 4,0 50

Nr. Art.	70.105.1653.4
EAN	4015573218192
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Dimensione (secondo DIN 43880)	16
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Colore	grigio
Grado di inquinamento	3
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C
Adatto per montaggio modulare	No

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	16
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	16
Con protezione filo	sì
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	4 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	4 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	20-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
Design	breve (4 campi di marcatura)
Posizione del conduttore di neutro	a destra

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	zincato
Lunghezza di spelatura	12 mm
Resistenza di contatto	# 3 mOhm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	Fessura M3/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale a PE	500 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
70.310.1602.0	Inserto spina BAS STS 16 2,5 50 AG	
70.310.1640.0	Inserto spina BAS STS 16 2,5 50	
70.311.1640.0	Inserto spina BAS STS 16 2,5 50 AU	
70.312.1640.0	Inserto spina BAS STS OD 16 2,5 50	
70.510.1653.0	Inserto spina BAS STF 16 2,5 50	
70.512.1653.0	Inserto spina BAS STM 16 2,5 50 AG	
70.710.1658.0	Inserto spina BAS STC 16 50	
71.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GK 16 A	
71.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GP 16 A	
71.330.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GL 16 M25 A0	
71.330.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GL 16 M25 A1	
71.331.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GM 16 M25 A0	
71.331.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GM 16 M25 A1	
71.333.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GO 16 M25 A0	
71.333.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GO 16 M25 A1	
71.340.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GR 16 M25 A0	
71.340.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GR 16 M25 A1	
71.341.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GS 16 M25 A0	
71.341.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GS 16 M25 A1	
71.342.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GT 16 M25 A0	
71.342.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GT 16 M25 A1	
71.343.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GU 16 M25 A0	
71.343.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GU 16 M25 A1	
70.320.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GA 16 A	
70.325.1628.0	Custodia fissa BAS GUT GE 16 A	
70.330.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GB 16 M25 A0	
70.330.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GB 16 M25 A1	
70.331.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GC 16 M25 A0	
70.331.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GC 16 M25 A1	
70.333.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GD 16 M25 A0	
70.333.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GD 16 M25 A1	
70.340.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GF 16 M25 A0	
70.340.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GF 16 M25 A1	
70.341.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GG 16 M25 A0	
70.341.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GG 16 M25 A1	
70.342.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GH 16 M25 A0	
70.342.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GH 16 M25 A1	
70.343.1635.0	Custodia fissa BAS GUT GI 16 M25 A0	
70.343.1635.1	Custodia fissa BAS GUT GI 16 M25 A1	
70.415.1653.0	Inserto spina BAS STP 16 2,5 50 AG	

