

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.300.1053.0

Inserto femmina BAS BUS 10 2,5 69



Nr. Art.	72.300.1053.0
EAN	4015573227057
Quantità per ordine	10 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli ad innesto	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	8
Più contatti di commutazione	2
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	10
Con protezione filo	sì
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	0,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	22-12 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	zincato
Resistenza di contatto	# 1,5 mOhm
Lunghezza di spelatura	7 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	690 V
Tensione nominale a PE	690 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	8 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
72.310.1053.0	Inserito spina BAS STS 10 2,5 69	
72.710.1058.0	Inserito spina BAS STC 10 69	
71.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A0	
71.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A1	
71.350.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A2	
71.350.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A3	
71.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A0	
71.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A1	
71.352.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A2	
71.352.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A3	
71.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A0	
71.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A1	
71.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A2	
71.353.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A3	
71.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A1	
71.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A2	
71.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A3	
71.354.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A5	
71.372.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GL 10 M20 A0	
71.372.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GL 10 M20 A1	
71.372.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GL 10 M20 A3	
71.450.1037.1	Custodia mobile BAS GOM GG10 M20 B1	
71.452.1037.1	Custodia mobile BAS GOM GI10 M20 B1	
71.472.1037.1	Custodia mobile BAS GOM GL10 M20 B1	
76.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM25 50 A0	
76.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM25 50 A1	
76.351.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A1	
76.351.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A0	
76.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A1	
76.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A0	
76.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A1	
76.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A2	

76.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A0	
76.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A1	
76.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A2	
71.320.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GK 10 A	
71.325.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GP 10 A	
71.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10 M20 A0	
71.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10 M20 A1	
71.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M20 A0	
71.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M20 A1	
71.333.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A0	
71.333.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A1	
71.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M25 A0	
71.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M25 A1	
71.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10 M20 A0	
71.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10 M20 A1	
71.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10 M20 A0	
71.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10 M20 A1	
71.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10 M20 A0	
71.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 10 M20 A1	
71.343.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 10 M20 A0	
71.343.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 10 M20 A1	
71.420.1037.0	Custodia fissa BAS GUM GK 10 B	
71.425.1037.0	Custodia fissa BAS GUM GP 10 B	
71.430.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GL 10 M20 B1	
71.431.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GM 10 M20 B1	
71.440.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GR 10 M20 B1	
71.441.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GS 10 M20 B1	
76.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM25 50 A0	
76.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM25 50 A1	
76.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A0	
76.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM32 50 A0	
76.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM32 50 A1	
76.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM32 50 A0	
76.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM32 50 A1	
76.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM25 50 A0	
76.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM25 50 A1	
76.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM25 50 A0	
76.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM25 50 A1	
76.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM25 50 A0	
76.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.344.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM32 50 A0	
76.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM32 50 A1	
76.345.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM32 50 A0	
76.345.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM32 50 A1	
76.346.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM32 50 A0	
76.346.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM32 50 A1	
70.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A0	
70.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A1	
70.350.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A2	
70.350.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A3	
70.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A0	
70.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A1	
70.352.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A2	
70.352.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A3	
70.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A0	
70.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A1	

70.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A2	
70.353.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A3	
70.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A0	
70.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A1	
70.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A2	
70.354.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A3	
70.355.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A0	
70.355.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A1	
70.355.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A2	
70.355.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A3	
70.357.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A0	
70.357.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A1	
70.357.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A2	
70.357.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A3	
70.358.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A0	
70.358.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A1	
70.358.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A2	
70.358.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A3	
70.359.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A0	
70.359.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A1	
70.359.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A2	
70.359.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A3	
70.372.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A0	
70.372.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A1	
70.372.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A3	
73.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A0	
73.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A1	
73.350.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A2	
73.350.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A3	
73.351.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A0	
73.351.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A1	
73.351.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A2	
73.351.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A3	
73.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A0	
73.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A1	
73.352.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A2	
73.352.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A3	
73.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A0	
73.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A1	
73.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A2	
73.353.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A3	
73.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A0	
73.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A1	
73.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A2	
73.354.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A3	
70.320.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GA 10 A	
70.325.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GE 10 A	
70.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M20 A0	
70.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M20 A1	
70.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M20 A0	
70.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M20 A1	
70.333.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M20 A0	
70.333.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M20 A1	
70.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A0	
70.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A1	
70.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M25 50 A0	
70.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M25 A1	

70.337.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M25 A1	
70.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10 M20 A0	
70.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10 M20 A1	
70.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10 M20 A0	
70.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10 M20 A1	
70.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10 M20 A0	
70.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10 M20 A1	
70.343.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A0	
70.343.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A1	
70.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A	
73.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM25 50 A0	
73.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM25 50 A1	
73.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM25 50 A0	
73.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM25 50 A1	
73.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A0	
73.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A1	
73.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM32 50 A0	
73.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM32 50 A1	
73.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM25 50 A0	
73.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM25 50 A1	
73.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM25 50 A0	
73.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM25 50 A1	
73.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM25 50 A0	
73.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM25 50 A1	
73.344.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM32 50 A0	
73.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM32 50 A1	
73.345.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A0	
73.345.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A1	
73.346.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM32 50 A0	
73.346.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM32 50 A1	

A B C D E F	<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>☐ Only inspection dimensions</p> <p>Mit diesen Maßangaben sind nur für interne Zwecke geplant</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Mit diesen Maßangaben dürfen nur für interne Zwecke geplant</p>	<p>Abbildung eines Vierpoligen Steck-Steckverbinder nach DIN EN 60309, Abmessung und Mithaus series limits and values, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p> <p>16,5</p> <p>34,2</p> <p>27</p> <p>33,7</p> <p>57</p> <p>62,8</p> <p>⊗ = Schaltkontakte switching contacts</p> <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>																				
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].</p> <p>ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 [list of prohibited / degradable hazardous substances] to be declared!</p>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td style="width: 30%;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td style="width: 20%;">1. Verwendung: First Use:</td> <td style="width: 20%;">Blatt: Sheet: 1 von of 1</td> </tr> </table>			Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 1																
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 1																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> <td style="width: 80%;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">72.300.1053.0 01K</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Maße in mm/Dimensions are in mm	72.300.1053.0 01K																
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	Maße in mm/Dimensions are in mm																				
72.300.1053.0 01K																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2008 Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 10%;">gezeichnet/drawn</td> <td style="width: 10%;">geprüft/checked</td> <td style="width: 10%;">Normspr. stand check</td> <td style="width: 40%;">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>07.03.</td> <td>Treschan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>			Werkstoff/Material	2008 Tag/Date	Name	gezeichnet/drawn	geprüft/checked	Normspr. stand check	Ersatz für/Replacement for: -		07.03.	Treschan	-	-	-							
Werkstoff/Material	2008 Tag/Date	Name	gezeichnet/drawn	geprüft/checked	Normspr. stand check	Ersatz für/Replacement for: -																
	07.03.	Treschan	-	-	-																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Vol.</td> <td style="width: 10%;">Offl./Surf.</td> <td style="width: 10%;">Type</td> <td style="width: 10%;">Benennung/Title</td> <td style="width: 60%;">BUCHSENE INSATZ FEMALE INSERT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BAS BUS 10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,5 G9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10polig/10poles 2,5sqmm 690V 16A</td> </tr> </table>			Vol.	Offl./Surf.	Type	Benennung/Title	BUCHSENE INSATZ FEMALE INSERT			BAS BUS 10					2,5 G9							10polig/10poles 2,5sqmm 690V 16A
Vol.	Offl./Surf.	Type	Benennung/Title	BUCHSENE INSATZ FEMALE INSERT																		
		BAS BUS 10																				
		2,5 G9																				
				10polig/10poles 2,5sqmm 690V 16A																		