


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.410.0340.0

Inserto spina BAS STS 3 2,5 64



Nr. Art.	70.410.0340.0
EAN	4015573223295
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto pin
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Colore	grigio
Cicli di accoppiamento	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	3
Più contatti di commutazione	2
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	5
Con protezione filo	si
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	0,5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	2,5 mm²
Contatto di protezione	si

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
Corrente nominale sec. UL	16 A
Corrente nominale sec. CSA	16 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	0,5 mm²
Sezione massima conduttore filo flessibile	2,5 mm²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	22-14 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	stagnato
Resistenza di contatto	≤ 1,5 mOhm
Lunghezza di spelatura	7 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di terra	H2/1,2-1,6 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	690 V
Tensione nominale a PE	400 V
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
71.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A0	
71.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A1	
71.350.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A2	
71.350.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M20 A3	
71.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A0	
71.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A1	
71.352.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A2	
71.352.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M20 A3	
71.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A0	
71.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A1	
71.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A2	
71.353.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GG 10 M25 A3	
71.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A1	
71.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A2	
71.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A3	
71.354.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GI 10 M25 A5	
71.372.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GL 10 M20 A0	
71.372.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GL 10 M20 A1	
71.372.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GL 10 M20 A3	
71.450.1037.1	Custodia mobile BAS GOM GG10 M20 B1	
71.452.1037.1	Custodia mobile BAS GOM GI10 M20 B1	
71.472.1037.1	Custodia mobile BAS GOM GL10 M20 B1	
76.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM25 50 A0	
76.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM25 50 A1	
76.351.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A0	
76.351.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A1	
76.351.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A2	
76.351.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3	
76.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A0	
76.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM25 50 A1	
76.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A0	
76.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A1	
76.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GG 10HM32 50 A2	
76.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A0	

76.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A1	
76.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GI 10HM32 50 A2	
71.320.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GK 10 A	
71.325.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GP 10 A	
71.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10 M20 A0	
71.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10 M20 A1	
71.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M20 A0	
71.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M20 A1	
71.333.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A0	
71.333.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A1	
71.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M25 A0	
71.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10 M25 A1	
71.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10 M20 A0	
71.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10 M20 A1	
71.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10 M20 A0	
71.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10 M20 A1	
71.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10 M20 A0	
71.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 10 M20 A1	
71.343.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GU 10 M20 A0	
71.343.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GU 10 M20 A1	
71.420.1037.0	Custodia fissa BAS GUM GK 10 B	
71.425.1037.0	Custodia fissa BAS GUM GP 10 B	
71.430.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GL 10 M20 B1	
71.431.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GM 10 M20 B1	
71.440.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GR 10 M20 B1	
71.441.1037.1	Custodia fissa BAS GUM GS 10 M20 B1	
76.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM25 50 A0	
76.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM25 50 A1	
76.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A0	
76.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM32 50 A0	
76.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GL 10HM32 50 A1	
76.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM32 50 A0	
76.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM32 50 A1	
76.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM25 50 A0	
76.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM25 50 A1	
76.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM25 50 A0	
76.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM25 50 A1	
76.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM25 50 A0	
76.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GM 10HM25 50 A1	
76.344.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM32 50 A0	
76.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GR 10HM32 50 A1	
76.345.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM32 50 A0	
76.345.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GS 10HM32 50 A1	
76.346.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM32 50 A0	
76.346.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GT 10HM32 50 A1	
70.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A0	
70.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A1	
70.350.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A2	
70.350.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A3	
70.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A0	
70.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A1	
70.352.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A2	
70.352.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M20 A3	
70.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A0	
70.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A1	
70.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A2	

70.353.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M25 A3	
70.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A0	
70.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A1	
70.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A2	
70.354.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A3	
70.355.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A0	
70.355.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A1	
70.355.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A2	
70.355.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M20 A3	
70.357.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A0	
70.357.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A1	
70.357.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A2	
70.357.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M20 A3	
70.358.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A0	
70.358.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A1	
70.358.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A2	
70.358.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GD 10 M25 A3	
70.359.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A0	
70.359.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A1	
70.359.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A2	
70.359.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GF 10 M25 A3	
70.372.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A0	
70.372.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A1	
70.372.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GK 10 M20 A3	
73.350.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A0	
73.350.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A1	
73.350.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM25 50 A2	
73.350.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10 M20 A3	
73.351.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A0	
73.351.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A1	
73.351.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A2	
73.351.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GB 10H M20 A3	
73.352.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A0	
73.352.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A1	
73.352.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM25 50 A2	
73.352.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10 M25 A3	
73.353.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A0	
73.353.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A1	
73.353.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A2	
73.353.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GA 10HM32 50 A3	
73.354.1035.0	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A0	
73.354.1035.1	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A1	
73.354.1035.2	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A2	
73.354.1035.3	Custodia mobile BAS GOT GC 10HM32 50 A3	
70.320.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GA 10 A	
70.325.1028.0	Custodia fissa BAS GUT GE 10 A	
70.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M20 A0	
70.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M20 A1	
70.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M20 A0	
70.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M20 A1	
70.333.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M20 A0	
70.333.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M20 A1	
70.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A0	
70.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A1	
70.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M25 50 A0	
70.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10 M25 A1	
70.337.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GD 10 M25 A1	

70.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10 M20 A0	
70.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10 M20 A1	
70.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10 M20 A0	
70.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10 M20 A1	
70.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10 M20 A0	
70.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10 M20 A1	
70.343.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A0	
70.343.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GI 10 M20 A1	
70.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10 M25 A	
73.330.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM25 50 A0	
73.330.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM25 50 A1	
73.331.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM25 50 A0	
73.331.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM25 50 A1	
73.334.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A0	
73.334.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GB 10HM32 50 A1	
73.335.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM32 50 A0	
73.335.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GC 10HM32 50 A1	
73.340.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM25 50 A0	
73.340.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM25 50 A1	
73.341.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM25 50 A0	
73.341.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM25 50 A1	
73.342.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM25 50 A0	
73.342.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM25 50 A1	
73.344.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM32 50 A0	
73.344.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GF 10HM32 50 A1	
73.345.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A0	
73.345.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GG 10HM32 50 A1	
73.346.1035.0	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM32 50 A0	
73.346.1035.1	Custodia fissa BAS GUT GH 10HM32 50 A1	