


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.337.6435.0

Custodia fissa BAS GUT GD 24HM32 50 A0



Nr. Art.	73.337.6435.0
EAN	4015573623392
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni


Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	24H
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Sotto
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	144 mm
larghezza	57 mm
Altezza	80 mm



.0



73.33 ⁷ .6435.1	BAS GUT GD 24H ^{M32} _{M25} A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.33 ⁷ .6435.0	BAS GUT GD 24H ^{M32} _{M25} A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	her- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405(D)/Tolerance system Size ISO 14405(D). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 + list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von 1			
/ 		Werkstoff/Material		2014 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
/ Aluminium		beschichtet/ coated		gezeichnet drawn		21.08.		Treschan		T 73.333.6435.0 13K	
/ Maßstab/Scale		grau/ grey		geprüft checked		-		-			
/ 1:2				normgep. stand. check		-		-			
/ Vol., mm		Of1./Surf., mm		Ersatz für/Replacement for: -							
/		/		Type		Benennung/Title					
/		/		revos		GEHÄUSEUNTERTEIL					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 24H-Kabelabgang 2xM25/M25-M32 links/unten hous. size 24H-cable outl. 2xM25/M25-M32 left/down					
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.