

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.365.6435.1

Custodia mobile BAS GOT GD 24HM40 A1



Nr. Art.	73.365.6435.1
EAN	4015573857834
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	24H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	40
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	120 mm
larghezza	57 mm
Altezza	76 mm

