

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.358.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A2

Nr. Art.	70.358.2435.2
EAN	4015573651050
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	24
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	120 mm
larghezza	56 mm
Altezza	70 mm



weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

.0 .2 .3 .4 .5



70.35 ⁸ ₅ .2435.5	BAS	GOT	GD	24	M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65			11.
70.35 ⁸ ₅ .2435.4	BAS	GOT	GD	24	M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54			12.
70.35 ⁸ ₅ .2435.3	BAS	GOT	GD	24	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54			13.
70.35 ⁸ ₅ .2435.2	BAS	GOT	GD	24	M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing			14.
70.35 ⁸ ₅ .2435.1	BAS	GOT	GD	24	M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole		X	15.
70.35 ⁸ ₅ .2435.0	BAS	GOT	GD	24	M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54			16.
Bestellnummer /Order number	Typ /Type						Varianten /Variants		der- gestell /drawn	20. 1000
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.							www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			20. 1000

Toleranzierung Size ISO 14405/⑤/Tolerance system Size ISO 14405/⑤ ([This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / deleterious hazardous substances] to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Aluminium		gezeichnet drawn 16.09. Treschan		T 70.355.2435.0 13K	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked - -			
/ 1:2		grau/ grey		Namepr. Sond. check - -			
/ Vol.		mm		Off./Surf.		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		Type		Benennung/Title	
/		wieland		revos		GEHÄUSEOBERTEIL	
/		Index Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 24-Kabelabgang seitlich-M25/M32 Hood size 24-cable outlet side-M25/M32	
/ Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen					