

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.341.2435.1

Custodia fissa BAS GUT GS 24 M25 A1



Nr. Art.	71.341.2435.1
EAN	4015573624948
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	24
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	144 mm
larghezza	57 mm
Altezza	57 mm



0.



71.341.2435.1	BAS GUT GS 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.341.2435.0	BAS GUT GS 24 M25 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 12005(2) / Tolerance system Size ISO 12005(2) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbot/- und Deklarationsliste nach UI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/ 		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2013 Tag/Date 12.07. Dätsch geprüft checked - - Stempel Stamp check - -		T Zeichnung Nr./Drawing No. 71.341.2435.0 13K a	
/ Maßstab/Scale 1:2						Index	
/ Vol.		mm Øfl./Surf.		mm Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ a 05.02.2014/				Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAUEUNTERTEIL Baugröße 24-Kabelabgange 1xM25 links housing size 24-cable outlet 1xM25 left	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com					
Änderung/Revision							

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.