

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.331.2435.0

Custodia fissa BAS GUT GM 24 M25 A0



Nr. Art.	71.331.2435.0
EAN	4015573621848
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	24
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	144 mm
larghezza	57 mm
Altezza	57 mm

F

○



Tolerierung Size ISO 14005 © / Tolerance system Size ISO 14005 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use: -			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	/		Aluminium		gezeichnet drawn	26.06.	Ireschun		71.331.2435.0 13K		
	/		beschichtet/coated		geprüft checked	-	-				
	/		Maßstab/Scale 1:2		Normen/ Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm	Öl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -					
	/		wieland		Type	Benennung/Title					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				revos BASIC	GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 24-Kabelabgang 1xM25 links Housing size 24-cable outlet 1xM25 left					
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen								

Bohrbild
/Cut out

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.