

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.354.2435.2

Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A2

Nr. Art.	71.354.2435.2
EAN	4015573651807
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni





Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	24
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	sopra
Tipo di imbocco cavo	Supporto intermedio
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	136 mm
larghezza	43 mm
Altezza	70 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71.35 ₂ .2435.5	BAS GOT GI 24	M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35 ₂ .2435.4	BAS GOT GI 24	M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35 ₂ .2435.3	BAS GOT GI 24	M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35 ₂ .2435.2	BAS GOT GI 24	M32 M25	A2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35 ₂ .2435.1	BAS GOT GI 24	M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35 ₂ .2435.0	BAS GOT GI 24	M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants		der- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405 ☐ / Tolerance system Size ISO 14405 ☐ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
		1. Verwendung: First Use:	
		Blatt: Sheet:	
/ 		Werkstoff/Material Aluminium	
/ Maßstab/Scale 1:2		2013 Tag/Date Name 17.09. Treschan	
		beschichtet/ eloxiert anodized / checked grau/ grey	
		Zeichnung Nr./Drawing No. 71.352.2435.0 13K	
		Maß in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol. mm³		/ Def./Surf. mm²	
/ Ersatz für/Replacement for: -			
/ 		Type Benennung/Title revos BASIC GEHÄUSEOBERTEIL	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Baugröße 24-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 24-cable outlet top-M25/M32	
Änderung/Revision		Maßstabs-Veränderungen	