


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.334.4035.1

Custodia fissa BAS GUT GB 16HM32 50 A1



Nr. Art.	73.334.4035.1
EAN	4015573623309
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale



Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	16H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	117 mm
larghezza	57 mm
Altezza	75 mm

F

Q



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited.

Bohrbild
/Cut out

73.334.4035.1	BAS GUT GB 16H M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.334.4035.0	BAS GUT GB 16H M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VW 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VW 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name	
/		Aluminium		gezeichnet drawn		18.08.		Treschan	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked		-		-	
/ 1:2		grau/ grey		Notizen: Stand: check		-		-	
								T	
								Zeichnung Nr./Drawing No.	
								73.330.4035.0 13K	
								Ind	
								Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol.		mm Of./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title			
		www.wieland-electric.com		revos		GEHAEUSEUNTERTEIL			
				BASIC		Baugröße 16H-Kabelabgang 2x M25/M32/M40			
						housing size 16H-cable outlet 2x M25/M32/M40			
Änderung/Revision									