


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.330.1635.1

Custodia fissa BAS GUT GB 16 M25 A1



Nr. Art.	70.330.1635.1
EAN	4015573599529
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	16
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	117 mm
larghezza	57 mm
Altezza	57 mm



0.



70.330.1635.1	BAS GUT GB 16 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.330.1635.0	BAS GUT GB 16 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005 Tolerance system Size ISO 14005 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UN-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1					
/ 		Werkstoff/Material Aluminium		2013 Top/Data Name	
/ Maßstab/Scale 1:2		beschichtet/coated gray/grey		gezeichnet/drawn 03.05. Treschow geprüft/checked - - Neuwerk-stand-check - -	
/ Vol.		mm/Öff./Surf.		mm/ Ersatz für/Replacement for: -	
/		/		/	
/		/		/	
/		/		/	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type	
Änderung/Revision		Blattreihe Verbindungen		Benennung/Title	
		 wieland		revos	
				GEHAUSEUNTERTE IL	
				Baugröße 16-Kabelabgang 2x M25	
				Housing size 16-cable outlet 2x M25	

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.