

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.351.1635.3

Custodia mobile BAS GOT GB 16H M25 A3

Nr. Art.	73.351.1635.3
EAN	4049088252099
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione



Dimensione	16H
	Spina
Dispositivo di bloccaggio	Due leve di bloccaggio trasversali
Ingresso cavo	Davanti
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	56 mm
Altezza	76 mm

--	--

Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



2



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73.351.1635.3	BAS GOT GB 16HM25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.1635.2	BAS GOT GB 16HM25 A 2	Zwischenstützen montiert /Bushing assembled	
73.351.1635.1	BAS GOT GB 16HM25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.1635.0	BAS GOT GB 16HM25 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /derived
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405  / Tolerance system Size ISO 14405  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance - - - - -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: - - - - -		Blatt: Sheet: 1 von 1				
/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No. 73.351.1635.0 13K	Index
/		Aluminium		gezeichnet designed	11.07.	Hoffmann				
/	Maßstab/Scale	beschichtet/coated		geprüft checked	-	-				
/	1:2	grau/grey		Name: Signed check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm		
/	Vol.	mm		Of./Surf.	mm		Ersatz für/Replacement for: -			
/		wieland		Type	Benennung/Title					
/				revos	GEHÄUSEOBERTEILE					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			BASIC	Baugröße 16H Kabelabgang von vorne M25 hood size 16H cable outlet in front M25					
Änderung/Revision				hohe Baufl.						
		Elektrotechnik Vorfabrikationen								